

超低温無洗米精米機

MUSEN



Musen T-518-02K

MUSENは30kgのお米をわずか6分でつややかな美味しい
超低温無洗米に仕上げるを驚異的精米をい実現！！



KITAZAWA JAPAN



超低温研磨軸流型無洗米精米機

MUSEN・T-518-02K
業務用仕様

プロが認めた高性能！

7つのポイント

- その1 軽トラとほぼお何高さの米置台で力要らずの 張込作業！
(従来機の約10/1の労力です)
- その2 新設計の強力吸引ファンにより米肌に付着した白粉まで
ほぼ完全に除去！
- その3 後部開閉型ホッパーでいつでもクリーン精米
- その4 移動型防振キャスターで移動もらくらく低振動
- その5 30kgわずか6分で無洗米仕上げる驚異的な高能率
- その6 サンドブラスト特殊塗装でさびに強く高耐久性を実現
- その7 研磨軸流部は鋳物削りだし加工で半永久の耐久性を実現



無段階白度調整ダイヤル

- 無段階白度調整ダイヤルにより
玄米に近い精米から精白まで
無段階に調整可能です
- 30kgのお米をわずか6分で
艶やかな無洗米に仕上げます



フタ付ホッパー

らくらく張込

- 米置台は軽トラとほぼ同じ高さなので
従来機よりも10倍楽に張込みができます

- ホッパー部は後部開閉型で
異物の混入を防ぎます
- 60kgまでらくらく張込

● モデル身長165cm

*精米能率は検査米でのデータです



超低温研磨軸流型無洗米精米機

MUSEN・T-518-02C
コインタイマー仕様



コインタイマー

- 時間・料金は任意で設定できます



スライド型米置台

- 前部にスライド型米置台が付いているので 張込み作業が従来よりも10倍楽です
- お米40kgまで乗せても'OK




業界初のスライド型米置台



コインタイマーブレーカー

- 一体型ブレーカーでメンテナンスもらくらく！！

盗難防止・直立棒 (オプション)



*盗難防止直立棒は設置場所に合わせ製作します

仕様表

機種	型式	タンク容量	能率	機体寸法	電源	出力	質量kg	濁度 (透過光)
超低温 無洗米精米機	T-518-02K T-518-02C	60kg	270~300kg/時間 30kg/5.5分~7分 (検査米データ)	高さ-1050mm 幅 -520mm 奥 -710mm 米置台高さ -765mm 米出口高さ -500mm	業務用仕様 3相200V コインタイマー仕様 3相200V 単相100V	3.7kw 5馬力	110kg	71度

●濁度分析方法

無洗米5.0gを水400mlに入れ、振とう（150r.p.m, 30秒）を行い
1分間静置して得られた検液について濁度（透過光）
（JIS K0101.9.2）を測定しました。

Q & A

Q: MUSENで搗いた無洗米を水に浸した時の濁り具合はどうですか？

A: 通常白米で研ぎ流しを3~4回繰り返した後の濁り具合と
MUSENで搗いた無洗米に水を入れた状態と同じ程度です

Q: 故障した場合の修理や部品の供給は大丈夫でしょうか？

A: 部品・修理詳細を明記頂ければ、即座に対応します

Q: 設置すると移動する場合困難かと思われませんか？

A: 移動キャスターが標準装備してますので簡単に移動できます

Q: 無洗米にすると歩留まりが悪くなると聞きますがどうですか？

A: 歩留まりは通常精米と比べるとお米のまわりに付着する肌糠を
完全に除去するので肌糠を除去した分軽くなりますがお米本来の
歩留まりは良くなります

Q: 石抜機などのオプション品などはありますか？

A: 石抜機や選別機などのオプション品が
ありますのでご相談ください



MUSEN
T-518-02C

オプション




石抜機



昇降機付
石抜機




白米選別機



白米自動計量器

精米プラント



コイン精米所

場所に合った設計！
ぬか部屋は後部一体型！
2台設置型・1台設置型と豊富な機種！

施工設置については随時ご相談に応じます。



★ 経験・技術・発展 ★



北澤機械店

KITAZAWA JAPAN

本社 茨城県龍ヶ崎市川原代町5530-3
工場 茨城県龍ヶ崎市川原代町5530-1
Tel 0297-62-0921 Fax 0297-64-2315

<http://www.kitazawakikai.com/>